

BRUKSANVISNING

Kranarm 4000 kg, for hjullaster, Maks lengde 5 meter

1. Produktbeskrivelse

Denne kranarmen er konstruert for løfte- og håndteringsarbeid med anleggsmaskiner utstyrt med passende redskapsfeste. Den har en maksimal løftekapasitet på 4000 kg og justerbar lengde opptil 5 meter. Produktet er CE-merket i henhold til kategori II i maskindirektivet 2006/42/EF og oppfyller gjeldende sikkerhetskrav innen EU.

2. Tekniske spesifikasjoner

- Maks løftekapasitet: 4000 kg
- Feste: _____
- Maksimal lengde: 5 meter
- Hydraulisk utskyv: JA / NEI
- Materiale: Høykvalitets stål, sveiset konstruksjon
- Overflatebehandling: Rustbeskyttet og lakkert for lang levetid
- CE-merking: I henhold til maskindirektiv 2006/42/EF, kategori II

3. Sikkerhetskrav ved bruk av kranarm

I henhold til gjeldende regelverk skal en kranarm kun brukes sammen med en maskin der kombinasjonen er sikkerhetsvurdert og testet sammen. Dette sikrer at redskap og maskin fungerer trygt sammen og oppfyller krav til sikker drift.

Thoréns i Kil leverer alltid dette samsvarsdokumentet, som bekrefter at kranarmen er testet og godkjent for bruk med tiltenkt maskin.

Kun kvalifisert personell har lov til å bruke utstyret, og jevnlig inspeksjoner må utføres. Dokumentasjon over tester og sikkerhetsvurderinger skal alltid være tilgjengelig.

4. Montering og bruk

1. Fest kranarmen i hjullasterens redskapsfeste.
2. Kontroller at låseanordningene er korrekt på plass.
3. Koble til eventuelle hydrauliske eller mekaniske koblinger dersom aktuelt.
4. Utfør et testløft uten last for å kontrollere at alt fungerer som det skal.
5. Ved løftearbeid skal det alltid opprettholdes et trygt arbeidsmiljø. Bruk løftestropper eller kroker med tilstrekkelig bæreevne.

5. Vedlikehold og inspeksjon

- Undersøk sveiser, fester og eventuelle sprekker før hver bruk.
- Smør bevegelige deler i henhold til anbefalte intervaller.
- Bruk kun originaldeler ved reparasjoner.

6. CE-sertifisering og overholdelse

Dette produktet er CE-merket og er i samsvar med EU sitt maskindirektiv 2006/42/EF. Kranarmen er testet og kvalitetssikret i tråd med gjeldende standarder.

7. Kontakt og support

Ved spørsmål om bruk, service eller reservedeler, kontakt:
Thoréns i Kil AB – 0554-24100